

iGRIP[®]

CRAMPONS VISSABLES • SCREW STUDS

INSTALLATION GUIDE

*219-A boul. Talbot, Laurier-Station
(Québec) Canada G0S 1N0*

T 1 888 728-2050

F 418 728-2052

C 418 998-2747

igripstud.com

ST 08 mm



INSTALLATION	POSITION	REMOVAL / DÉMONTAGE	REMOVAL / DÉMONTAGE
<p>PUSH POUSSER</p> <p>Stop when the shoulders touch the rubber</p> <p>Arrêter lorsque l'épaule touche le caoutchouc</p>	<p>2mm 0,08"</p> <p>7mm 0,28"</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>

ST 11 mm



INSTALLATION	POSITION	REMOVAL / DÉMONTAGE	REMOVAL / DÉMONTAGE
<p>PUSH POUSSER</p> <p>Stop when the shoulders touch the rubber</p> <p>Arrêter lorsque l'épaule touche le caoutchouc</p>	<p>2mm 0,08"</p> <p>10mm 0,39"</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>

ST 11R mm



INSTALLATION	POSITION	REMOVAL / DÉMONTAGE	REMOVAL / DÉMONTAGE
<p>PUSH POUSSER</p> <p>Stop when the shoulders touch the rubber</p> <p>Arrêter lorsque l'épaule touche le caoutchouc</p>	<p>4mm 0,16"</p> <p>12mm 0,47"</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>

ST 11F mm



INSTALLATION	POSITION	REMOVAL / DÉMONTAGE	REMOVAL / DÉMONTAGE
<p>PUSH POUSSER</p> <p>Stop when the shoulders touch the rubber</p> <p>Arrêter lorsque l'épaule touche le caoutchouc</p>	<p>4mm 0,16"</p> <p>12mm 0,47"</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>	<p>REMOVAL / DÉMONTAGE</p>

ST 15 mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 15R mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 15F mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 18 mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 18R mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 20R mm







PRE-INSTALLATION

INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 24R mm







PRE-INSTALLATION

INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE



ST 25 mm







INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE


REMOVAL / DÉMONTAGE




ST 25R mm




PRE-INSTALLATION




INSTALLATION



POSITION




REMOVAL / DÉMONTAGE




ST 30 mm




INSTALLATION




POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 06 mm




INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 08 mm




INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE



REMOVAL / DÉMONTAGE



SS 11 mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



SS 11R mm







INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



SS 15 mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE

REMOVAL / DÉMONTAGE



SS 15R mm






INSTALLATION

POSITION

REMOVAL / DÉMONTAGE


REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 18 mm




INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 18R mm




INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 25 mm




INSTALLATION




POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 28R mm




PRE-INSTALLATION




INSTALLATION



POSITION





REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 30 mm




INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DÉMONTAGE




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 32R mm




PRE-INSTALLATION




INSTALLATION



POSITION




REMOVAL / DÉMONTAGE




SS 40MM




PRE-INSTALLATION



INSTALLATION



POSITION



REMOVAL / DEMONTAGE

